

fissaggio a flangia FZF-40

Codice prodotto: 161815

FESTO

Per cilindri DZF



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	109 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Lega in alluminio per lavorazione plastica, anodizzata
Materiale viti	Acciaio, zincato