

flangia oscillante SZF-63

Codice prodotto: 161824

FESTO

Per cilindro piatto DZF.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	63
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso	340 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale supporto	Plastica
Materiale viti	Acciaio, zincato