


# connettore angolare MPPE-3-B

Codice prodotto: 161839

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Frequenza di connessione	500
Fissaggio	Con ghiera
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	65 g
Connessione elettrica	8 poli Connettore femmina angolare a saldare
Intervallo tensione d'esercizio CC	$\leq 60$ V
Carico di corrente ammissibile	5 A
Raccordo per cavi	Pg9
Diametro ammissibile del cavo	6 ... 8 mm
Sezione attacco	0,75 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-30 ... 95 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale del corpo	PA
Colore corpo contenitore	Nero
Materiale ghiera	PA
Materiale contatti a innesto	Rame Stagnato