


fissaggio a flangia CRFNG-40

Codice prodotto: 161847

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conforme alla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	291 g
Materiale fissaggio	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato