

fissaggio a flangia CRFBN-12/16

Codice prodotto: 161864

FESTO

Resistente alla corrosione, per cilindri CRDG, CRDSNU.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	12/16
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F1a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	26 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Acciaio inossidabile fortemente legato