


supporto CRLNZG-100/125

Codice prodotto: 161877

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	100/125
Basato sulla norma	ISO 15552
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F1a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	739 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale supporto	Plastica