

unità a slitta SPZ-10-40-P-A-KF

Codice prodotto: 162168
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con 2 steli (slitte TWIN), per rilevamento posizioni.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Corsa | 40 mm |
| Intervallo fine corsa regolabile/Corsa | 10 mm |
| Diametro pistone | 10 mm |
| Tipo di azionamento attuatore | Slitta |
| Ammortizzazione | Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, con arresto metallico fisso |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Guida | Guida a ricircolo di sfere |
| Costruzione | Guida |
| Rilevamento posizione | Per sensore di finecorsa |
| Pressione d'esercizio | 2,5 ... 10 bar |
| Funzionamento | A doppio effetto |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - nessuno stress da corrosione |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Forza teorica a 6 bar, in trazione | 60 N |
| Forza teorica a 6 bar, in spinta | 60 N |
| Attacco pneumatico | M5 |
| Material cover | Lega di alluminio per lavorazione plastica |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Lega di alluminio per lavorazione plastica |
| Material piston rod | Acciaio per inserti |