

filtro

LF-1/4-D-5M-MINI-A

Codice prodotto: 162619

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Capacità filtrante 5 µm, con protezione e scarico automatico della condensa.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Mini
Serie	D
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Grado di filtrazione	5 µm
Scarico condensa	Automatico
Costruzione	Filtro in materiale sinterizzato con separatore centrifugo
Quantità di condensa max.	22 cm ³
Protezione tazza	Protezione metallica
Pressione d'esercizio	2 ... 12 bar
Portata nominale normale	950 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	250 g
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale filtro	PE
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco
Materiale tazza	PC