

combinazione di filtro fine LFMBA-1/4-D-MINI

Codice prodotto: 162659

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Filtro fine da 1 µm per la prefiltrazione e micro-filtro da 0,01 µm, con protezione metallica.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Mini
Serie	D
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Grado di filtrazione	0,01 µm 99,9999 %
Scarico condensa	Manuale, rotativo
Costruzione	Filtro in fibra
Quantità di condensa max.	22 ml
Protezione tazza	Protezione metallica
Pressione d'esercizio	1 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gas inerti
Temperatura del fluido	1,5 ... 60 °C
Contenuto residuo d'olio	0,01 mg/m ³
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	500 g
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale filtro	Fibra borosilicato
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco
Materiale tazza	PC