


# sottobase PAML-CP-186-HP3-G212

Codice prodotto: 1629299

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	186
Diametro nominale DN	54
Serie	L
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 5 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 50 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:--]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso	4.900 g
Attacco pneumatico 1	G2 1/2
Attacco pneumatico 2	G2 1/2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale viti	Acciaio inox