

Cilindro a norme DSN-1/2"-2"-P-B

Codice prodotto: 164363

FESTO

a norme DIN ISO 6432, con anelli elastici a finecorsa. Diverse possibilità di fissaggio, con e senza elementi di fissaggio aggiuntivi.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Corsa | 50,8 mm |
| Diametro pistone | 1/2" |
| Basata sulla norma | ISO 6432 |
| Ammortizzazione | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Estremità dello stelo | Filetto maschio |
| Pressione di esercizio | 1 ... 10 bar |
| Funzionamento | a doppio effetto |
| Fluido di esercizio | Aria compressa essiccata, lubrificata o non lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione KBK | 2 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Forza teorica a 6 bar, ritorno | 50,9 N |
| Forza teorica a 6 bar, avanzamento | 67,9 N |
| Aumento di massa per 10 mm di corsa | 13 g |
| Attacco pneumatico | M16x1,5 |
| Informazioni sul materiale della piastra copertura | Lega di alluminio per lavorazione plastica |
| Informazioni sul materiale delle guarnizioni | NBR TPE-U(PU) |
| Informazioni sul materiale dell'asta | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Informazioni sul materiale della canna del cilindro | Acciaio inossidabile fortemente legato |