

# anello di tenuta OL-M16

Codice prodotto: 165298

FESTO

A tenuta



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	ISO 16030
Dimensioni contenitore	1
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 30 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Serraggio manuale a temperatura ambiente	Sì
Coppia di serraggio nominale	30 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 20 %
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS