

cavo a fibre ottiche SOEZ-LLG-RT-0,5-M6

Codice prodotto: 165356

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Procedimento di misurazione	Cavo a fibre ottiche Sensore ottico a riflessione diretta
Temperatura ambiente	-20 ... 160 °C
Taglia	M6
Peso	34 g
Materiale del corpo	Ottone cromato
Intervallo di regolazione limite superiore	100 mm
Temperatura ambiente di montaggio mobile	-20 ... 120 °C
Grado di protezione	IP54
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L