

cavo a fibre ottiche SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Codice prodotto: 165357

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Procedimento di misurazione	Sensore ottico a barriera unidirezionale Cavo a fibre ottiche
Temperatura ambiente	-20 ... 160 °C
Taglia	M4
Peso	46 g
Materiale del corpo	Ottone cromato
Intervallo di regolazione limite superiore	280 mm
Temperatura ambiente di montaggio mobile	-20 ... 120 °C
Grado di protezione	IP54
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L