


# linea di connessione

## KRP-1-24-5

Codice prodotto: 165613  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Connettore femmina per piastra a relè di unità di valvole CPV con cavo.  
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2024. Per alternative di prodotto,  
vedere il Support Portal.



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Con foro passante
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	94 g
Connessione elettrica	2 poli Connettore femmina angolare
Intervallo tensione d'esercizio CC	$\leq 26$ V
Intervallo tensione d'esercizio CA	$\leq 20$ V
Carico di corrente ammissibile	1 A
Lunghezza cavo	5 m
Diametro cavo	3,5 mm
Composizione cavo	2x0,25
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale rivestimento del cavo	PVC
Materiale del corpo	PUR
Materiale contatti a innesto	Bronzo