


# Regolatore di portata unidirezionale GRLA-1/8-PK-4-B-CT

Codice prodotto: 165656

FESTO

per lo strozzamento dello scarico, con attacco orientabile.  
Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Regolatore di portata unidirezionale, in scarico
Attacco pneumatico 1	PK-4 con ghiera
Attacco pneumatico 2	G1/8
Elemento di regolazione	Vite con testa a intaglio
Tipo fissaggio	filettata
Portata nominale normale in direzione di strozzatura	230 l/min
Portata nominale normale in direzione di non ritorno	190 ... 240 l/min
Pressione di esercizio	0,3 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata, capacità filtrante 40 µm Aria compressa filtrata e lubrificata, capacità filtrante 40 µm
Omologazione	Germanischer Lloyd
Posizione di montaggio	qualsiasi
Portata normale in direzione di strozzatura 6 → 0 bar	360 l/min
Portata normale in direzione di non ritorno 6 → 0 bar	295 ... 375 l/min
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Max. coppia di serraggio	6 Nm
Peso	25 g
Informazioni sui materiali, perni filettati	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, vite di regolazione	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, attacco orientabile	Zinco pressofuso