

Controllore assi SPC200/P03

Codice prodotto: 170523

FESTO

per max. 4 assi pneumatici



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Composizione dispositivo	Unità base per 4 moduli Tensione di alimentazione Interfaccia seriale I/O digitali Unità operativa Subcontroller
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Resistenza continua agli urti in conformità a DIN/IEC 68 parte 2-82	collaudato per grado di severità 2
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 % senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP20 a norme IEC 60529
Resistenza alle vibrazioni in conformità DIN/IEC 68 parte 2-6	collaudato per grado di severità 1
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C