


connettore femmina MSSD-C-4P

Codice prodotto: 171157

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M3
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	22 g
Connessione elettrica	3 poli Connettore femmina angolare Configurazione attacchi forma A, a norma EN 175301-803 A norma DIN EN 175301-803 Forma quadrata MSC Forma quadrata MSN1
Raccordo per cavi	Pg9
Diametro cavo	6 ... 8 mm
Sezione nominale conduttore	$\leq 1,5 \text{ mm}^2$
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Plastica
Colore corpo contenitore	Nero