

filtro

LF-1/2-D-MIDI-A-NPT



Codice prodotto: 173693

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Con protezione.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Taglia | Midi |
| Serie | D |
| Posizione di montaggio | Verticale |
| Grado di filtrazione | 40 µm |
| Scarico condensa | Automatico |
| Quantità di condensa max. | 43 cm ³ |
| Protezione tazza | Protezione metallica |
| Pressione d'esercizio | 2 ... 12 bar |
| Portata nominale normale | 3.000 l/min |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gas inerti |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -10 ... 60 °C |
| Classe di purezza aria in uscita | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gas inerti |
| Temperatura del fluido | 5 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | 5 ... 60 °C |
| Fissaggio | Montaggio in linea Con squadretta di fissaggio A scelta: |
| Attacco pneumatico 1 | 1/2 NPT |
| Attacco pneumatico 2 | 1/2 NPT |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale filtro | PE |
| Materiale del corpo | Pressofusione di zinco |
| Materiale tazza | PC |