

# filtro

## LF-3/4-D-5M-MAXI-A-NPT


Codice prodotto: 173703

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

Capacità filtrante 5 µm, con protezione e scarico automatico della condensa.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

FESTO



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Maxi
Serie	D
Posizione di montaggio	Verticale
Grado di filtrazione	5 µm
Scarico condensa	Automatico
Quantità di condensa max.	80 cm <sup>3</sup>
Protezione tazza	Protezione metallica
Pressione d'esercizio	2 ... 12 bar
Portata nominale normale	3.600 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti
Temperatura del fluido	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Fissaggio	Montaggio in linea Con squadretta di fissaggio A scelta:
Attacco pneumatico 1	3/4 NPT
Attacco pneumatico 2	3/4 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale filtro	PE
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco
Materiale tazza	PC