

filtro-riduttore LFR-3/4-D-7-MAXI-NPT


Codice prodotto: 173810

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Pressione di uscita max.7 bar, con protezione metallica e manometro.
Con scarico manuale della condensa.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Taglia | Maxi |
| Serie | D |
| Posizione di montaggio | Verticale |
| Grado di filtrazione | 40 µm |
| Scarico condensa | Manuale, rotativo |
| Quantità di condensa max. | 80 cm ³ |
| Protezione tazza | Protezione metallica |
| Pressione d'esercizio | 1 ... 16 bar |
| Isteresi di pressione max. | 0,4 bar |
| Portata nominale normale | 10.000 l/min |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gas inerti |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -10 ... 60 °C |
| Classe di purezza aria in uscita | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gas inerti |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso | 1.370 g |
| Fissaggio | Montaggio in linea Con squadretta di fissaggio A scelta: |
| Attacco pneumatico 1 | 3/4 NPT |
| Attacco pneumatico 2 | 3/4 NPT |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale del corpo | Pressofusione di zinco |
| Materiale tazza | PC |