

# unità di manutenzione FRC-3/4-D-5M-MAXI-NPT

Codice prodotto: 173880

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Combinazione filtro-riduttore-lubrificatore, filtro 5µm, con protezione metallica.

Con scarico manuale della condensa.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Maxi
Posizione di montaggio	Verticale
Scarico condensa	Manuale, rotativo
Grado di filtrazione	5 µm
Pressione d'esercizio	1 ... 16 bar
Portata nominale normale	7.000 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gas inerti
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Gas inerti
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	2.390 g
Fissaggio	Montaggio in linea Con squadretta di fissaggio A scelta:
Attacco pneumatico 1	3/4 NPT
Attacco pneumatico 2	3/4 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco
Materiale tazza	PC