

unità di manutenzione FRC-3/4-D-7-MAXI-NPT

Codice prodotto: 173882


Classic - non utilizzare per nuovi progetti

Combinazione filtro-riduttore-lubrificatore, pressione di uscita max. 7 bar, filtro 40 µm, con protezione metallica.

Con scarico manuale della condensa.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Maxi
Posizione di montaggio	Verticale
Scarico condensa	Manuale, rotativo
Grado di filtrazione	40 µm
Pressione d'esercizio	1 ... 16 bar
Portata nominale normale	8.500 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	2.390 g
Fissaggio	Montaggio in linea Con squadretta di fissaggio A scelta:
Attacco pneumatico 1	3/4 NPT
Attacco pneumatico 2	3/4 NPT
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco
Materiale tazza	PC