

unità di manutenzione FRC-3/4-D-7-MAXI-A-NPT

Codice prodotto: 173883



Classic - non utilizzare per nuovi progetti

Combinazione filtro-riduttore-lubrificatore, pressione di uscita max. 7 bar, filtro 40 µm, con protezione metallica.

Con scarico automatico della condensa.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Taglia | Maxi |
| Posizione di montaggio | Verticale |
| Scarico condensa | Automatico |
| Grado di filtrazione | 40 µm |
| Pressione d'esercizio | 2 ... 12 bar |
| Portata nominale normale | 8.500 l/min |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:::] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso | 2.390 g |
| Fissaggio | Montaggio in linea Con squadretta di fissaggio A scelta: |
| Attacco pneumatico 1 | 3/4 NPT |
| Attacco pneumatico 2 | 3/4 NPT |
| Materiale del corpo | Pressofusione di zinco |
| Materiale tazza | PC |