


fissaggio a flangia FNC-32

Codice prodotto: 174376

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	32
Conforme alla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	221 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Acciaio zincato
Materiale viti	Acciaio zincato