


# flangia oscillante SNCS-125

Codice prodotto: 174403

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	125
Basato sulla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	1.369 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Leghe di alluminio per lavorazione plastica
Materiale supporto oscillante	Acciaio PTFE
Materiale viti	Acciaio zincato