


# flangia oscillante SNCL-50

Codice prodotto: 174406

★ Core product range

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	50
Basato sulla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso	158 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Alluminio pressofuso
Materiale supporto	Plastica
Materiale viti	Acciaio zincato