


modulo elettrico CP-A08-M12-5POL

Codice prodotto: 175640

FESTO

Con 8 uscite



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla protezione antideflagrante (ATEX) secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK EX secondo prescrizioni UK RoHS
Marchio KC	KC-EMV
Omologazione	c UL us - Recognized (OL)
ATEX categoria gas	II 3G
ATEX categoria polvere	II 3D
Certificazione protezione antideflagrante al di fuori della UE	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo gas	Ex ec IIC T5 Gc X
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo polvere	Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X
Temperatura ambiente antideflagrante	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C