


# giunto EAMC-40-66-XX-15

Codice prodotto: 176036

FESTO

Per DGE



## Foglio dati

| Caratteristica             | Valore                 |
|----------------------------|------------------------|
| Diametro alloggiamento 2   | 15 mm                  |
| Taglia                     | 40                     |
| Lunghezza nominale         | 66 mm                  |
| Posizione di montaggio     | Qualsiasi              |
| Numero di giri max.        | 6.500 1/min            |
| Conformità PWIS            | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura di stoccaggio  | -25 ... 60 °C          |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 %               |
| Temperatura ambiente       | -25 ... 60 °C          |
| Momento d'inerzia di massa | 42,3 kgmm <sup>2</sup> |
| Peso                       | 139 g                  |
| Avvertenza sul materiale   | Conforme a RoHS        |