


# giunto EAMC-65-90-XX-25

Codice prodotto: 176038

FESTO

Per DGE



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 2	25 mm
Taglia	65
Lunghezza nominale	90 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	4.500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	417 kgmm <sup>2</sup>
Peso	535 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS