


flangia oscillante SUA-25-R3

Codice prodotto: 176885

FESTO

Per cilindri ADVU, AEVU, con supporto a cerniera abbinato LBN o LN, LSN.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Taglia | 25 |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Varianti | Elevata protezione contro la corrosione |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 - stress da corrosione elevato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso | 45 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale fissaggio | Lega di alluminio per lavorazione plastica Con rivestimento protettivo |
| Materiale perno | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Materiale bussola | Acciaio armonico |
| Materiale supporto | Plastica |
| Materiale viti | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Materiale sistema di blocco | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Materiale albero | Acciaio inossidabile fortemente legato |