

connettore CQ-18

Codice prodotto: 177697

FESTO

Per portate elevate



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Diametro nominale | 16 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Dimensioni contenitore | 1 |
| Costruzione | Principio Push-Pull |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 7 bar |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -0,95 ... 15 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Sicurezza alimentare | vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C |
| Peso | 26 g |
| Attacco pneumatico 1 | Per tubo rigido/flessibile diametro esterno 18 mm |
| Attacco pneumatico 2 | Per tubo rigido o flessibile con diametro esterno 18 mm |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale del corpo | POM |
| Materiale anello di smontaggio | POM |
| Materiale fascette stringitubo | Acciaio inossidabile fortemente legato |