

tubo in plastica PQ-PA-18X2X3000

Codice prodotto: 177730

FESTO

Per aria compressa, vuoto e liquidi.
Lunghezza di fornitura 3 m.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	18 mm
Diametro interno	14 mm
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 15 bar
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-25 ... 75 °C
Temperatura ambiente	-25 ... 75 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,103 kg/m
Colore	Nero
Materiale tubo flessibile	PA