


supporto ammortizzatore DADP-ES-G6-12

Codice prodotto: 1812471

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Taglia | 12 |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Max. forza d'arresto | 500 N |
| Coppia di serraggio max. | 5,9 Nm |
| Peso | 80 g |
| Fissaggio | Con foro passante e bussola di centratura |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale squadretta di arresto | Leghe di alluminio per lavorazione plastica anodizzata |