


Connettore multipolare IMP1-SD-25-0,75

Codice prodotto: 18321

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro ammissibile del cavo	7,5 ... 15 mm
Posizione di montaggio	qualsiasi
Intervallo tensione di esercizio CA	≤ 300 V
Intervallo tensione di esercizio CC	≤ 250 V
Carico di corrente ammissibile	10 A
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-40 ... 125 °C
Peso	210 g
Sezione attacco	0,75 mm ²
Connessione elettrica	Connettore femmina a 25 poli
Raccordo per cavi	Pg16
Tipo fissaggio	con staffa di serraggio
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Plastica Pressofusione di lega leggera
Informazioni sui materiali, contatti	Lega di rame argentato