

# azionatore manuale HAB-3/8

Codice prodotto: 184587

FESTO

Per aria di scarico.



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore  |
|--|---|
| Diametro nominale  | 11 mm   |
| Posizione di montaggio   | Qualsiasi   |
| Funzione valvola   | Elemento di scarico   |
| Pressione d'esercizio  | 0 ... 10 bar  |
| Portata nominale normale, scarico 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi) | 165 l/min   |
| Fluido d'esercizio   | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio                   | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                             | 2 - stress da corrosione moderato   |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura del fluido   | -20 ... 80 °C   |
| Temperatura ambiente   | -20 ... 80 °C   |
| Coppia di serraggio max.   | 35 Nm   |
| Fissaggio  | Avvitabile  |
| Attacco pneumatico 1   | G3/8  |
| Attacco pneumatico 2   | G3/8  |
| Avvertenza sul materiale   | Conforme a RoHS   |
| Materiale del corpo  | Leghe di alluminio anodizzato   |