

azionatore manuale HAB-1/2

Codice prodotto: 184588

FESTO

Per aria di scarico.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	14 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzione valvola	Elemento di scarico
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Portata nominale normale, scarico 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	165 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Coppia di serraggio max.	45 Nm
Fissaggio	Avvitabile
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 2	G1/2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Leghe di alluminio anodizzato