



modulo di bloccaggio EV-50-5

Codice prodotto: 184858

FESTO

Con funzione di richiamo



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	5 mm
Superficie di bloccaggio	Ø 50
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A semplice effetto
Pressione d'esercizio Mpa	≤ 0,6 MPa
Pressione d'esercizio	≤ 6 bar ≤ 87 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F5
Temperatura ambiente	-10 ... 40 °C
Peso	68 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico	M3
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale membrana	TPE-U(PU)