


perno oscillante CRZNG-125

Codice prodotto: 185362

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	125
Basato sulla norma	ISO 15552
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	3.484 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato