

unità di manutenzione FRC-3/4-D-MAXI-KA



Codice prodotto: 185801

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Comprendente filtro-riduttore, modulo di derivazione e lubrificatore.
Con scarico manuale della condensa e protezione metallica.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Maxi
Serie	D
Dispositivo antimanomissione	Manopola con arresto
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Grado di filtrazione	40 µm
Scarico condensa	Manuale, rotativo
Costruzione	Modulo di derivazione Filtro-riduttore con manometro Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio
Quantità di condensa max.	80 cm ³
Protezione tazza	Protezione metallica
Indicazione della pressione	Con manometro
Pressione d'esercizio	1 ... 16 bar
Intervallo di regolazione della pressione	0,5 ... 12 bar
Isteresi di pressione max.	0,2 bar
Portata nominale normale	8.200 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gas inerti
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	3.500 g
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori A scelta:
Attacco pneumatico 1	G3/4
Attacco pneumatico 2	G3/4
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco
Materiale tazza	PC