

blocco batteria CPE18-PRSGO-2

Codice prodotto: 187831


Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Per valvole della serie Compact-Performance, con canali PRS aperti.

Per questo blocco batteria devono essere utilizzati solo raccordi con attacco G.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max. posti valvola	2
Pressione di scoppio	3 MPa
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso	170 g
Fissaggio sottobase	Con foro passante Con guida profilata
Attacco pneumatico 1	G1/2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA rinforzato