


connettore per cavo ASI-SD-PG-M12

Codice prodotto: 18789

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Con ghiera
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	27,6 g
Connessione elettrica	4 poli Connettore femmina diritto Morsetto a vite
Intervallo tensione d'esercizio CA	≤ 125 V
Carico di corrente ammissibile	3 A
Raccordo per cavi	Pg9
Sezione attacco	0,75 mm ²
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA
Colore corpo contenitore	Nero
Materiale ghiera	Nichelato
Materiale contatti a innesto	Bronzo