


Blocco batteria VIGM-04-D-1

Codice prodotto: 18831

FESTO

per unità di valvole



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basata sulla norma	ISO 5599-2
Max. numero dei posti valvola	1
Pressione di esercizio	-0,9 ... 16 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Omologazione	UL - Recognized (OL)
Fissaggio sottobase	con foro passante
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 2	G1/4
Attacco pneumatico 3	G1/2
Attacco pneumatico 4	G1/4
Attacco pneumatico 5	G1/2
Informazioni sui materiali, sottobase	Alluminio pressofuso