

# Blocco batteria VIGI-04-D-2

Codice prodotto: 18839

FESTO

per unità di valvole

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basata sulla norma	ISO 5599-2
Max. numero dei posti valvola	1
Pressione di esercizio	-0,9 ... 16 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Omologazione	UL - Recognized (OL)
Fissaggio sottobase	con foro passante
Attacco pneumatico 1	G3/4
Attacco pneumatico 2	G3/8
Attacco pneumatico 3	G3/4
Attacco pneumatico 4	G3/8
Attacco pneumatico 5	G3/4
Informazioni sui materiali, sottobase	Alluminio pressofuso