

tubo in plastica PUN-CM-4-SW

Codice prodotto: 188882

FESTO

Con tolleranza esterna, per attacchi a innesto QS, in poliuretano (non omologati per l'industria alimentare). Antistatico.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	4 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	17 mm
Diametro interno	2,5 mm
Raggio min. di curvatura	8 mm
Caratteristiche tubo	Suitable for energy chains
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Resistenza superficiale	0,01 ... 10 MOhm
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,00993 kg/m
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto filetto maschio 4 mm
Colore	Nero
Durezza Shore	D 52 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	TPE-U(PU)