

unità di aspirazione ESG-6

Codice prodotto: 189169

FESTO



Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Diametro ventosa	6 mm
Posizione di montaggio	Verticale
Caratteristiche speciali	Antistatica
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore Attacco per il vuoto sul lato Con compensatore della corsa Con compensatore della corsa, lungo
Abbinamento con supporto ventosa	Misura 2
Forma della ventosa	Rotonda, piatta
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Temperatura ambiente	-30 ... 200 °C
Attacco per il vuoto	M5 M10x1 QS-6 PK-4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	BR FPM NBR PUR VMQ (silicone)