


supporto ventosa ESH-HA-6-G

Codice prodotto: 189202

FESTO

Senza compensazione della corsa, attacco per il vuoto in alto, fissaggio con due dadi esagonali.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Volume	7,234 cm ³
Posizione di montaggio	Verticale
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore
Abbinamento con supporto ventosa	Misura 6
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	200 g
Fissaggio	Con controdado
Fissaggio ventosa	M20x2
Attacco per il vuoto	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale supporto	Alluminio Ottone nichelato POM Acciaio temprato Acciaio fortemente legato