


# supporto ventosa ESH-HE-3-G1/8

Codice prodotto: 189255

FESTO

Senza compensazione della corsa, per avvitamento diretto.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	3 mm
Volume	0,106 cm <sup>3</sup>
Posizione di montaggio	Verticale
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore
Abbinamento con supporto ventosa	Misura 3
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	11 g
Fissaggio	Con filetto maschio Mediante attacco per il vuoto
Fissaggio ventosa	M4
Attacco per il vuoto	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	Lega di alluminio per lavorazione plastica NBR POM Acciaio
Materiale supporto	Acciaio temprato