

supporto ventosa ESH-HF-3-M14X1

Codice prodotto: 189262

FESTO

Con compensazione della corsa, per avvitamento diretto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensazione corsa, supporto ventosa	6 mm
Diametro nominale	3,3 mm
Volume	0,4 cm ³
Posizione di montaggio	Verticale
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore Con compensatore della corsa
Abbinamento con supporto ventosa	Misura 3
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:--]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	54 g
Fissaggio	Con filetto maschio Mediante attacco per il vuoto
Fissaggio ventosa	M4
Attacco per il vuoto	M14x1
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR POM
Materiale supporto	Acciaio temprato