

ventosa ESS-100-SF

Codice prodotto: 189325

FESTO

Facile da sostituire



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Raggio min. pezzo R	460 mm
Diametro nominale	6 mm
Diametro ventosa	100 mm
Volume aspirazione	29,779 cm ³
Posizione di collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Abbinamento con supporto ventosa	Misura 5
Forma della ventosa	Rotonda, piatta
Pressione d'esercizio Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pressione d'esercizio nominale	-70 kPa -0,7 bar
Pressione d'esercizio nominale (psi)	-10,15 psi
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-10 ... 200 °C
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	503,6 N
Forza radiale alla pressione d'esercizio nominale	299 N
Peso	222 g
Fissaggio	Mediante attacco per il vuoto
Attacco per il vuoto	M10
Colore	Grigio
Durezza Shore	60 +/- 5
Materiale perno filettato	Acciaio nichelato POM Acciaio zincato e cromato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	FPM